ROKAE 珞石

工业机器人产品

XB4 系列

让智造更高效

产品优势

高精高速，生产高效

- 出色的稳定性和业界一流的运动速度，最大化生产效率，满足客户对品质和节拍的要求

高效防护，无忧运行

- 整机IP67高防护等级能力，应对恶劣环境游刃有余

紧凑小巧，易于部署

- 整机内部走线，结构紧凑，易于安装部署

狭窄空间，游刃有余

- 可选配中空手腕，更易集成到小型自动化单元中，高效完成多种任务



可在更狭窄的空间内上下料



避免与机床环境发生电缆干涉

应用场景

XB4

- **负载**：4kg
- **臂展**：596mm

XB4h

- **负载**：4kg
- **臂展**：596mm

基本参数

本体参数

产品名称		XB4	XB4h
自由度		6	
最大工作半径		596 mm	
重复定位精度		±0.02mm	
手腕负载		4kg	
运动范围	轴1	-170°~+170°	
	轴2	-80°~+144°	
	轴3	-194°~+54°	
	轴4	-170°~+170°	
	轴5	-119°~+119°	
	轴6	-360°~+360°	
最大速度	轴1	440°/s	
	轴2	355°/s	
	轴3	440°/s	
	轴4	490°/s	
	轴5	450°/s	
	轴6	720°/s	900°/s
工作温度		0℃~+40℃	
储藏温度		-10℃~+55℃	
防护等级		IP67	
安装方式		地面，悬挂	
噪音水平		≤70dB(A)	
本体质量		约 32kg	
集成气源		4-Φ4，5bar	
集成信号源		8路（30V，0.5A）	

工作区间





ROKAE

珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com

版权归珞石所有。产品型号规格及技术指标如有变更，恕不另行通知。