

# 工业机器人产品

## NB10系列



让智造更高效

# 产品优势

## 多样选择，应用广泛

- 707/906/1106mm三种臂展，用户选择更灵活，应用场景更广泛


## 高精高速，生产高效

- 出色的稳定性和业界一流的运动速度，满足客户对品质和节拍的要求，最大化生产效率

## 部署轻松，防护更强

- 最高IP67防护能力，狭窄空间、恶劣环境下应用同样可靠高效

# 应用场景



**NB10-10/0.7**

- 负载:10kg
- 臂展:707mm

**NB10-10/0.9**

- 负载:10kg
- 臂展:906mm

**NB10-10/1.1**


- 负载:10kg
- 臂展:1106mm

# 基本参数

## 本体参数

产品名称	NB10-10/0.7	NB10-10/0.9	NB10-10/1.1	
自由度	6	6	6	
最大工作半径	707mm	906mm	1106mm	
重复定位精度	±0.02mm	±0.03mm	±0.03mm	
手腕负载	10kg	10kg	10kg	
运动范围	轴1	-170°~+170°	-170°~+170°	-170°~+170°
	轴2	-96°~+135°	-96°~+130°	-96°~+130°
	轴3	-195°~+65°	-195°~+65°	-195°~+65°
	轴4	-200°~+200°	-200°~+200°	-200°~+200°
	轴5	-120°~+120°	-120°~+120°	-120°~+120°
	轴6	-360°~+360°	-360°~+360°	-360°~+360°
最大速度	轴1	355°/s	355°/s	295°/s
	轴2	355°/s	355°/s	295°/s
	轴3	355°/s	355°/s	340°/s
	轴4	480°/s	480°/s	480°/s
	轴5	360°/s	360°/s	360°/s
	轴6	705°/s	705°/s	705°/s
工作温度	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C	
储藏温度	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	
防护等级	IP67	IP67	整体IP54,手腕IP67	
安装方式	地面,悬挂	地面,悬挂	地面,悬挂	
噪音水平	≤70dB(A)	≤70dB(A)	≤70dB(A)	
本体质量	约50kg	约53kg	约58kg	
集成气源	4-φ4气管(5bar)	4-φ4气管(5bar)	4-φ4气管(5bar)	
集成信号源	12路(30V,0.5A)	12路(30V,0.5A)	12路(30V,0.5A)	

## 工作区间



# ROKAE



**珞石机器人**

---

400-010-8700  
www.rokae.com  
sales@rokae.com