

ROKAE

産業用ロボット製品

—
XB10 シリーズ



スマートマニュファクチャリングをより効率的に

製品の優位性

さらなる軽量化、さらに高速

- オールキャストアルミボディ、同レベルの製品の中で最も軽く、より高速で、生産効率を最大化します。

コンパクトな構造で、簡単な配置

- 先進的なケーブルを内蔵した密閉構造のアーム設計で、簡単かつコンパクトに配置できます。

応用シナリオ



XB10 R1206


- 可搬質量: 10kg
- リーチ: 1206mm

パラメータ

本体パラメータ

型番	XB10 R1206	
自由度	6	
最大作業半径	1206mm	
位置繰返し精度	±0.05mm	
手首の可搬質量	10kg	
動作範囲	軸1	-170°~+170°
	軸2	-95°~+125°
	軸3	-195°~+65°
	軸4	-170°~+170°
	軸5	-120°~+120°
	軸6	-360°~+360°
最大速度	軸1	297°/s
	軸2	223°/s
	軸3	223°/s
	軸4	480°/s
	軸5	360°/s
	軸6	705°/s
作業温度	0°C~+40°C	
保管温度	-10°C~+55°C	
保護等級	IP54	
設置形式	床置き、天吊り	
騒音レベル	<70dB(A)	
本体質量	約76kg	
内蔵エア配管	4-Φ4, 5bar	
内蔵信号ケーブル	8ch (30V, 0.5A)	

作業エリア



ROKAE



ROKAEロボット

400-010-8700
www.rokai.com
sales@rokai.com