

工业机器人产品

NB220R-150/3.1



让智造更高效

产品优势

- 长臂展
- 3100mm臂展，轻松应对更大工作空间
- 高效率
- 轻量化本体，大幅提高生产效率
- 更可靠
- 整机IP65，手腕IP67防护，恶劣环境应对自如


应用场景



基本参数

本体参数		NB220R-150/3.1
产品名称		NB220R-150/3.1
自由度		6
最大工作半径		3100 mm
重复定位精度		±0.08 mm
手腕负载		150 kg
运动范围	轴1	-185°~+185°
	轴2	-30°~+170°
	轴3	-205°~+80°
	轴4	-200°~+200°
	轴5	-130°~+130°
	轴6	-360°~+360°
最大速度	轴1	130 °/s
	轴2	110 °/s
	轴3	120 °/s
	轴4	180 °/s
	轴5	180 °/s
	轴6	260 °/s
工作温度		0℃~+45℃
储藏温度		-10℃~+55℃
防护等级		IP65 (手腕IP67)
安装方式		高架安装
本体质量		约1672kg
集成气源		2-φ12 气管 (8 bar)
集成信号源		2-12 路 (30V, 0.5A)

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com