

# 工业机器人产品

## NB4系列



让智造更高效

# 产品优势

## 轻量小巧，易于部署

- 适合3C工厂、机床内部等对空间有较高要求的场景应用

## 更快更准，高效作业

- 运行速度更快，节拍时间更短，配合领先的重复定位精度，保证高效精准作业

## 更高防护，稳定可靠

- 整机具备IP67防护等级能力，保证机器人在恶劣环境中长期稳定可靠运行



# 应用场景



## NB4-4/0.47

- 负载: 4kg
- 臂展: 475mm

## NB4-4/0.58


- 负载: 4kg
- 臂展: 580mm

# 基本参数

## 本体参数

产品名称	NB4-4/0.47	NB4-4/0.58	NB4h-4/0.58
自由度	6	6	
最大工作半径	475mm	580mm	
重复定位精度	±0.02mm	±0.02mm	
手腕负载	4kg	4kg	
运动范围	轴1	-170°~+170°	-170°~+170°
	轴2	-90°~+130°	-90°~+130°
	轴3	-200°~+55°	-200°~+55°
	轴4	-170°~+170°	-170°~+170°
	轴5	-120°~+120°	-120°~+120°
	轴6	-360°~+360°	-360°~+360°
最大速度	轴1	450°/s	450°/s
	轴2	380°/s	337°/s
	轴3	375°/s	300°/s
	轴4	610°/s	610°/s
	轴5	550°/s	550°/s
	轴6	920°/s	920°/s
工作温度	0°C~+40°C	0°C~+40°C	
储藏温度	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	
防护等级	IP67	IP67	
安装方式	地面，悬挂	地面，悬挂	
噪音水平	≤70dB(A)	≤70dB(A)	
本体质量	约21kg	约22kg	
集成气源	4-Φ4, 5bar	4-Φ4, 5bar	
集成信号源	8路 (30V, 0.5A)	8路 (30V, 0.5A)	

## 工作区间



# ROKAE



**珞石机器人**

---

400-010-8700  
www.rokae.com  
sales@rokae.com