

ROKAE 珞石

工业机器人产品

XB10 系列



让智造更高效

产品优势

重量更轻，速度更快

- 全铸铝机身，同级别产品中重量最轻，速度更快，最大化生产效率

结构紧凑，部署简单

- 先进的全封闭手臂内部走线设计，部署更简单、更紧凑

应用场景



XB10



- 负载:10kg
- 臂展:1206mm

基本参数

本体参数

产品名称		XB10
自由度		6
最大工作半径		1206mm
重复定位精度		±0.05mm
手腕负载		10kg
运动范围	轴1	-170°~+170°
	轴2	-95°~+125°
	轴3	-195°~+65°
	轴4	-170°~+170°
	轴5	-120°~+120°
	轴6	-360°~+360°
最大速度	轴1	297°/s
	轴2	223°/s
	轴3	223°/s
	轴4	480°/s
	轴5	360°/s
	轴6	705°/s
工作温度		0℃~+40℃
储藏温度		-10℃~+55℃
防护等级		IP54
安装方式		地面，悬挂
噪音水平		≤70dB(A)
本体质量		约76kg
集成气源		4-Φ4, 5bar
集成信号源		8路 (30V, 0.5A)

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com