

ROKAE 珞石

工业机器人产品

XB20 系列



让智造更高效

产品优势

应用更广

- 16/20/25kg三种负载，在同级别机器人中拥有更大的运动范围，满足广泛的自动化作业需求

速度更快

- 采用高刚度的手臂设计，保证更快的运动速度，最大化生产效率

防护更强

- 全新升级的密封设计，手腕可达IP67高防护等级，满足严苛环境应用



应用场景



上下料



去毛刺



装配



检测



涂胶



分拣




基本参数

本体参数

产品名称		XB25	XB20	XB16
自由度		6		
最大工作半径		1617mm	1813mm	2013mm
重复定位精度		±0.05mm		
手腕负载		25kg	20kg	16kg
运动范围	轴1	-180°~+180°		
	轴2	-99°~+156°		
	轴3	-200°~+75°		
	轴4	-180°~+180°		
	轴5	-135°~+135°		
	轴6	-360°~+360°		
最大速度	轴1	204°/s		
	轴2	186°/s		
	轴3	183°/s		
	轴4	492°/s		
	轴5	450°/s		
	轴6	705°/s		
工作温度		0℃~+40℃		
储藏温度		-10℃~+55℃		
防护等级		IP65(手腕 IP67)		
安装方式		地面, 悬挂		
噪音水平		≤75dB(A)		
本体质量		约252kg	约256kg	约264kg
集成气源		2-Φ8, 8bar		
集成信号源		24路 (30V, 0.5A)		

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com