

ROKAE 珞石

工业机器人产品

NB220 系列



让智造更高效

产品优势

大负载

- 220kg负载，同样工况下具备更大的作业能力

长臂展

- 3200mm臂展，轻松应对更多应用需求

更可靠

- 整机IP65，手腕IP67防护，恶劣环境应对自如

应用场景




基本参数

本体参数

产品名称	NB220-220/2.7	NB220-170/2.7	NB220-150/3.2	
自由度	6	6	6	
最大工作半径	2705mm	2705mm	3201mm	
重复定位精度	±0.07mm	±0.07mm	±0.08mm	
手腕负载	220kg	170kg	150kg	
运动范围	轴1	-185°~+185°	-185°~+185°	-185°~+185°
	轴2	-65°~+85°	-65°~+85°	-65°~+85°
	轴3	-185°~+80°	-185°~+80°	-185°~+80°
	轴4	-200°~+200°	-200°~+200°	-200°~+200°
	轴5	-130°~+130°	-130°~+130°	-130°~+130°
	轴6	-360°~+360°	-360°~+360°	-360°~+360°
最大速度	轴1	120°/s	130°/s	130°/s
	轴2	110°/s	115°/s	115°/s
	轴3	110°/s	120°/s	120°/s
	轴4	150°/s	180°/s	180°/s
	轴5	150°/s	180°/s	180°/s
	轴6	220°/s	260°/s	260°/s
工作温度	0~45℃			
储藏温度	-10℃~+55℃			
防护等级	IP65(手腕IP67)			
安装方式	地面			
本体质量	约1138kg	约1138kg	约1165kg	
集成气源	2-Φ12, 8bar			
集成信号源	24路 (30V, 0.5A)			

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokai.com
sales@rokai.com