

ROKAE 珞石

工业机器人产品

XB20 系列



让智造更高效

产品优势

应用更广

- 16/20/25kg三种负载，在同级别机器人中拥有更大的运动范围，满足广泛的自动化作业需求

速度更快

- 采用高刚度的手臂设计，保证更快的运动速度，最大化生产效率

防护更强

- 全新升级的密封设计，手腕可达IP67高防护等级，满足严苛环境应用



应用场景



上下料



去毛刺



装配



检测



涂胶



分拣




基本参数

本体参数

产品名称	XB25		XB20		XB16	
自由度	6					
最大工作半径	1617mm		1813mm		2013mm	
重复定位精度	±0.05mm					
手腕负载	25kg		20kg		16kg	
运动范围	轴1	-180°~+180°				
	轴2	-99°~+156°				
	轴3	-200°~+75°				
	轴4	-180°~+180°				
	轴5	-135°~+135°				
	轴6	-360°~+360°				
最大速度	轴1	204°/s				
	轴2	186°/s				
	轴3	183°/s				
	轴4	492°/s				
	轴5	450°/s				
	轴6	705°/s				
工作温度	0°C~+40°C					
储藏温度	-10°C~+55°C					
防护等级	IP65(手腕 IP67)					
安装方式	地面, 悬挂					
噪音水平	≤70dB(A)					
本体质量	约252kg		约256kg		约264kg	
集成气源	2-Φ8, 8bar					
集成信号源	24路(30V, 0.5A)					

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com