

工业机器人产品

XB12 系列



让智造更高效

产品优势

定制开发，快速回报

- 为细分行业定制开发，产品品质及易用性更佳，具备更高投资回报比

速度更快，产能更强

- 出色的稳定性和业界一流的运动速度，满足细分行业客户对品质和节拍的要求


全新设计，运行可靠

- 全新的高刚性、大惯量设计优化，轻松应对大面积PCB板搬运，长期运行更可靠

结构紧凑，部署简单

- 先进的全封闭手臂内部走线设计，部署更简单、更紧凑

应用场景




基本参数

本体参数

产品名称	XB12 R707-4		XB12 R906-4-LAR	
自由度	4			
最大工作半径	707mm		906mm	
重复定位精度	±0.02mm		±0.03mm	
手腕负载	12kg			
运动范围	轴1	-96°~+135°		-126°~+100°
	轴2	-195°~+65°		
	轴3	-120°~+120°		
	轴4	-360°~+360°		
最大速度	轴1	297°/s		
	轴2	297°/s		
	轴3	360°/s		
	轴4	356°/s		
工作温度	0°C~+40°C			
储藏温度	-10°C~+55°C			
防护等级	IP54			
安装方式	地面, 悬挂			
噪音水平	≤70dB(A)			
本体质量	约45kg		约46kg	
集成信号源	8路 (30V, 0.5A)			

工作区间



ROKAE



珞石机器人

400-010-8700
www.rokae.com
sales@rokae.com